



Kombinacija filtera LFMBA-3/8-D-MIDI-A

Broj dela: 162669

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Midi
Serija	D
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	0.01 µm
Stepen korisnosti filtera	99.9999 %
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Dizajn	Vlaknasti filter
Maks. količina kondenzata	43 ml
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Radni pritisak	1.5 bar...12 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni gasovi
Temperatura medija	1.5 °C...60 °C
Zapremina preostalog ulja	0.01 mg/m ³
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1300 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak: 2	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal filtera	Vlakna od borsilikata
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC