



Modul grananja FRM-H-3/4-D-MIDI

Broj dela: 162793

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Dizajn | Modul grananja |
| Radni pritisak | 0.2 bar...16 bar |
| Normalni nominalni protok u glavnom smeru protoka 1->2 | 5000 l/min |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inertni gasovi |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inertni gasovi |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 476 g |
| Pneumatski priključak 1 | G3/4 |
| Pneumatski priključak: 2 | G3/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/2 |
| Pneumatski priključak: 4 | G1/4 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | Aluminijum liven pod pritiskom |