

# Precizni manometar MAP-40-4-1/8-EN

Broj artikla: 162842

FESTO

sa prikaznom jedinicom bara i psi.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prikazno područje [bara]	0 ... 4 bar
Display range	1 ... 58 psi
Odgovara standardu	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	40
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medijum	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Operating pressure MPa	0 ... 0,4 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 4 bar
Operating pressure	0 ... 58 psi
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa tačnosti merenja	1,6
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Pneumatski priključak	R1/8
materijali u dodiru sa medijumom	Mesing
Material of threaded plug	Mesing
Material housing	PBT
Material screen	PS
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	60 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika
Skala	Dvostruka skala bara (eksterno) psi (inner)