

Utični kolenasti priključak CRQSL-1/8-8

Broj dela: 162873

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Veličina konstrukcije | Standard |
| Nominalna širina | 5.2 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Oblik | L-oblik |
| Veličina posude | 1 |
| Dizajn | Push-Pull princip |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Napomena o radnom pritisku | Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (tečna, bez leda) |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguć pogon sa podmazivanjem |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pogodnost za prehrambene proizvode | vidi dodatne informacije o materijalima |
| Temperatura okruženja | -15 °C...120 °C |
| Težina proizvoda | 26 g |
| Upotrebivi kablovi | PFAN |
| Vrsta pričvršćenja | Spoljašnji imbus SW14 |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj R1/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm |
| Materijal navojnog rukavca | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal otpuštajućeg prstena | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal crevne zaptivke | FPM |
| Materijal steznog segmenta creva | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal potpornog prstena | visokolegirani čelik, nerđajući |