



On/off valve PVEL-P-124-HP7

Broj dela: 1629205

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Serija	L
Nominalna širina DN	54
Dizajn	Zasun sa klipom
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip zaptivanja	meko
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	direktni
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno, monostabilno
Radni pritisak	0 MPa...4.2 MPa 0 bar...42 bar
Upravljački pritisak	9 bar...42 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura medija	5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	5 °C...50 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU smernici o uređajima pod pritiskom
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za uređaje pod pritiskom
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	7250 g
Pneumatski priključak 3	G1/2
Priključak upravljačkog vazduha 12	G1/4
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni
Materijal zasuna klipa	Aluminijumska legura za obrada
Radni materijal zaptivki	NBR PE

Karakteristika	Vrednost
Materijal kučišta	Aluminijumska legura za obrada