


# Spojnik modula PAML-MK-186-HP3

Broj artikla: 1629377

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	186
Nazivni prečnik DN	54
Serijski broj	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 50 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.300 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material module connector	Aluminijumska legura za kovanje
Material screws	Nerdajući čelik