

Prigušno-nepovratni ventil GRLA-3/8-QS-6-RS-B

Broj artikla: 162969



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Sa narezanim vijkom i kontramaticom](#)

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	G3/8
Način aktiviranja	ručno
Element podešavanja	Narezani vijak
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	530 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	400 ... 550 l/min
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	720 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	600 ... 750 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	12,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Dozvoljeni moment aktiviranja, regulacioni vijak	0,4 Nm
Težina proizvoda	40 g
Material of threaded plug	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material release ring	POM
Material knurled head	Aluminijumska legura za kovanje
Material adjusting screw	Mesing
Material swivel fitting	PBT ojačan