


# Slobodni hod FLSM-12-L

Broj artikla: 164229

FESTO

za zakretni pogon DSM.

Ovi pogoni se na zahtev mogu isporučiti sa ATEX-odobrenjem. Podaci u listi podataka "ATEX-označavanje", "ATEX-temperatura okoline" i "CE-znak" odnose se na pogone sa odobrenjem.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                      | Vrednost                        |
|---|---------------------------------|
| Veličina                                      | 12                              |
| Smer obrtanja                                 | Leva rotacija                   |
| Položaj ugradnje                              | proizvoljno                     |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura okoline                           | -10 ... 60 °C                   |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1,2 Nm                          |
| Težina proizvoda                              | 300 g                           |
| Material housing                              | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material sleeve                               | Čelik za kaljenje               |
| Material shaft                                | Čelik za kaljenje               |