

# Cilindar zaustavljač STAF-32-20-P-A-K

Broj artikla: 164880



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

FESTO

Sa prekretnom polugom i integrisanom prirubnom pločom.

Ovaj proizvod se ne sme primeniti u tečnim medijima. Moguće jednostavno prepravljjanje na dvosmerni radni cilindar.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	20 mm
Prečnik klipa	32 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	vertikalno
Način funkcionisanja	jednosmerni vučno
Konstruktivna struktura	Klipnjača sa prekretnom polugom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Šipka za vođenje
Pogonski pritisak	1,5 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	480 N
Težina proizvoda	750 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Material cover	Aluminijum
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijum
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući
Material roll	POM