


Pljosnat cilindar EZH-2,5/9-10-B

Broj dela: 164991

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	10 mm
Prečnik klipa	6 mm ekvivalentan prečnik
Prigušenje	bez prigušenja
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom potiskujući
Dizajn	Klip pravougaona klipnjača
Prepoznavanje položaja	bez
Zaštita od obrtanja/vodica	pravougaona klipnjača
Radni pritisak	0.28 MPa...0.6 MPa 2.8 bar...6 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	10 N
Teoretska min. povratna sila opruge	3 N
Teoretska maks. povatna sila opruge	4 N
Težina proizvoda	11 g
Vrsta pričvršćenja	sa poprečnim otvorom
Pneumatski priključak	Utični nastavak PK-3
Materijal poklopca	Aluminijum
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum
Materijal klipnjače	Legura bakra niklovano