

On-off ventil HEE-1/8-D-MINI-110

Broj artikla: 165069



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za pripremne grupe.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Pogonski pritisak	2,5 ... 16 bar
Parametri kalema	110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 5 VA, snaga držanja 3,7 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Materijal - napomena	RoHS komfornost
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Električni priključak	Plug pattern type C to EN 175301-803 Utikači prema DIN EN 175301-803