


L-klik priključak NPKA-L-G18-Q6-P10

Broj artikla: 1655429

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	4 mm
Tubing insertion depth	25,8 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Napomena za pogonski pritisak	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:~:] Water (liquid, free of ice)
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	2 Nm
Nazivni moment pritezanja	1,25 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	7,5 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA66-GF30
Material of threaded seal	NBR
Material sleeve	POM
Material of tubing seal	NBR