

Priključni kabl KRP-1-24-2,5

Broj artikla: 165612


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Utični priključak za relejnu ploču za ventilski blok CPV sa kablom](#)

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi [Support Portal](#) za alternativni proizvod.

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	49 g
Električni priključak	2-polno Utičnica ugaona
Područje pogonskog napona DC	≤ 26 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 20 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	1 A
Dužina kabela	2,5 m
Prečnik kabela	3,5 mm
Struktura kabela	2x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	PVC
Material housing	PUR
Material electrical contact	Bronza