

# Priključni kabl KRP-1-24-5

Broj artikla: 165613


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Utični priključak za relejnu ploču za ventilski blok CPV sa kablom](#)

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi [Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	94 g
Električni priključak	2-polno Utičnica ugaona
Područje pogonskog napona DC	$\leq 26$ V
Područje pogonskog napona AC	$\leq 20$ V
Dozvoljeno strujno opterećenje	1 A
Dužina kabela	5 m
Prečnik kabela	3,5 mm
Struktura kabela	2x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	PVC
Material housing	PUR
Material electrical contact	Bronza