

Priključni kabl KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Broj dela: 170238

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 61076-2-101
Dodatne funkcije	dodela pinova specifična za proizvod
Osnovna oznaka	sa priborom
Učestalost priključivanja	500
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj polova/žica	4
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	4
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Navojna blokada sa SW18 i dugačkim nareckanim vijkom
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 2, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	M9x0,5
Električni priključak 2, broj polova/žila	7
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	6
Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtnjima
Opseg radnog pritiska DC	0 V...50 V
Opterećenje struje pri 40 °C	1 A
Otpornost na udarni napon	2 kV
Dužina kabla	2 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	75 mm
Prečnik kabla	5.6 mm
Struktura kabla	8 x 0,24 mm ² zaštićen
Nominalni poprečni presek voda	0.24 mm ²
Vrsta zaštite	IP65

Karakteristika	Vrednost
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...80 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	1
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	crno