


# Aksijalni komplet EAMM-A-P3-28D-28A

Broj artikla: 1703478

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	0,2 Nm
Težina proizvoda	30 g
Interface code, actuator	P3-28D
Interface code, motor in	28A
Interface code, coupling housing	28D
Materijal - napomena	RoHS komfornost