

# Okrugli cilindar DSAG-10- -P-S2

Broj artikla: 171347

Komponenta koja će prestati da se proizvodi


Završni poklopac sa navojnim rukavcem, sa prolaznom klipnjačom.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO

Prikaz primera



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	1 ... 160 mm
Prečnik klipa	10 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	39,6 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47,1 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	11,1 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	1 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	19 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	2,7 g
Pneumatski priključak	M5
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući