

# Okrugli cilindar DSAH-16- -P


Broj artikla: 171391

Komponenta koja će prestati da se proizvodi


FESTO

Sa ležajnim poklopcem za direktnu montažu, završni poklopac sa priključkom vazduha pod pravim uglom u odnosu na osu cilindra.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Prikaz primera



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	1 ... 250 mm
Prečnik klipa	16 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	103,7 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	120,6 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	35 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	2,2 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	56 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	4,9 g
Pneumatski priključak	M4
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući