

# Okrugli cilindar DSAH-16- -P-A


Broj artikla: 171451

Komponenta koja će prestati da se proizvodi


FESTO

Sa ležajnim poklopcem za direktnu montažu, završni poklopac sa priključkom vazduha pod pravim uglom u odnosu na osu cilindra.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Prikaz primera



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost   |
|--|--|
| Hod  | 1 ... 250 mm   |
| Prečnik klipa  | 16 mm  |
| Prigušivanje   | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano        |
| Pogonski pritisak  | 1 ... 10 bar   |
| Način funkcionisanja                                     | dvosmerno  |
| Pogonski medijum   | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja                   | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK                           | 2 - Moderate corrosion stress                        |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                                       |
| Temperatura okoline                                      | -20 ... 80 °C  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 103,7 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 120,6 N  |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm                              | 35 g   |
| Dodatni faktor mase po 10 mm hoda                        | 2,2 g  |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm                             | 56 g   |
| Dodatna težine po 10 mm hoda                             | 4,9 g  |
| Pneumatski priključak                                    | M4   |
| Material cover   | Aluminijumska legura za kovanje                      |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)                                     |
| Material housing   | visokolegirani čelik, nerđajući                      |
| Material piston rod                                      | visokolegirani čelik, nerđajući                      |