

# Okrugli cilindar DSAG-32- -PPV

Broj artikla: 172135

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Završni poklopac sa navojnim rukavcem.](#)


[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Prikaz primera



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	1 ... 500 mm
Prečnik klipa	32 mm
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	19 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	415 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	483 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	222 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	8,9 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	312 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	15,4 g
Pneumatski priključak	M26x1,5
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući