

Okrugli cilindar DSA-50- -PPV-A


Broj artikla: 172660

Komponenta koja će prestati da se proizvodi


FESTO

Sa ležajnim poklopcem za direktnu montažu, završni poklopac sa priključkom vazduha pod pravim uglom u odnosu na osu cilindra.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Prikaz primera



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 1 ... 500 mm |
| Prečnik klipa | 50 mm |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Pogonski pritisak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Dužina prigušivanja | 27 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 989 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1.178 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 892 g |
| Dodatni faktor mase po 10 mm hoda | 24,8 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 977 g |
| Dodatna težine po 10 mm hoda | 40,1 g |
| Pneumatski priključak | M6 |
| Material cover | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material piston rod | visokolegirani čelik |