

# Regulator pritiska LR-3/4-D-7-MAXI-NPT

Broj artikla: 173670

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Sa manometrom, radni pritisak do 7 bara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina                               | Maxi  |
| Seriya                                 | D   |
| Položaj ugradnje                       | proizvoljno   |
| Funkcija kontrolera                    | Izlazni pritisak konstantan   |
| Pogonski pritisak                      | 16 bar  |
| Maks. histerezis pritiska              | 0,4 bar   |
| Normalni nazivni protok                | 12.000 l/min  |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma                   | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline                    | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                       | 1.200 g   |
| Vrsta pričvršćenja                     | Ugradnja prednje ploče<br>Ugradnja vodova<br>po izboru:             |
| Pneumatski priključak 1                | 3/4 NPT   |
| Pneumatski priključak 2                | 3/4 NPT   |
| Materijal - napomena                   | RoHS komformnost  |
| Material seals                         | NBR   |
| Material housing                       | Cink  |