

Regulator pritiska LR-1-D-MAXI-NPT

Broj dela: 173672

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Maxi
Serija	D
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan
Radni pritisak	16 bar
Maks. histereza pritiska	0.4 bar
Normalni nominalni protok	11500 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	800 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja na prednju tablu Ugradnja voda
Pneumatski priključak 1	1 NPT
Pneumatski priključak: 2	1 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom