

# Filter

## LF-3/8-D-5M-MINI-NPT

Broj artikla: 173686

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Finoća filtera 5 µm, sa zaštitnom šoljom i ručnim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Serija	D
Položaj ugradnje	vertikalno
Finoća filtera	5 µm
Ispust kondenzata	ručno dodirujući
Maks. količina kondenzata	22 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	1.100 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu po izboru:
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material filter	PE
Material housing	Cink
Material bowl	PC