

# Filter LF-3/4-D-5M-MIDI-NPT

Broj dela: 173698

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina konstrukcije                     | Midi  |
| Serija                                    | D   |
| Ugradni položaj                           | vertikalno  |
| Finoća filtera                            | 5 µm  |
| Odvod kondenzata                          | ručno aktiviranje   |
| Maks. količina kondenzata                 | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita posude                            | Metalna zaštitna posuda   |
| Radni pritisak                            | 0 bar...16 bar  |
| Normalni nominalni protok                 | 2000 l/min  |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni gasovi |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura skladištenja                  | -10 °C...60 °C  |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu           | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi       |
| Temperatura medija                        | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C  |
| Vrsta pričvršćenja                        | po izboru:<br>Ugradnja voda<br>sa uglom zadržavanja                       |
| Pneumatski priključak 1                   | 3/4 NPT   |
| Pneumatski priključak: 2                  | 3/4 NPT   |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen  |
| Materijal filtera                         | PE  |
| Materijal kućišta                         | Cink liven pod pritiskom  |
| Materijal omotača                         | PC  |