

# Mikrofilter

## LFMA-1/4-D-MINI-A-NPT



Broj artikla: 173727

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa 0,01 µm filterskim uloškom, metalna zaštitna korpa.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Serijski broj                                   | D   |
| Veličina  | Mini  |
| Finoća filtera                                  | 0,01 µm   |
| Ispust kondenzata                               | potpuno automatski  |
| Pogonski pritisak                               | 2 ... 12 bar  |
| Pogonski medijum                                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                 | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inertni gasovi |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha  | 410 l/min   |
| Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha | 100 l/min   |
| Efikasnost filtera                              | 99,9999 %   |
| Zaštita od ljuštenja                            | Metalna zaštitna korpa  |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura medijuma                            | 1,5 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 60 °C   |
| Preostali sadržaj ulja                          | 0,01 mg/m <sup>3</sup>  |
| Vrsta pričvršćenja                              | Ugradnja vodova<br>sa ugaonikom za montažu<br>po izboru:            |
| Položaj ugradnje                                | vertikalno  |
| Pneumatski priključak 1                         | 1/4 NPT   |
| Pneumatski priključak 2                         | 1/4 NPT   |
| Material housing                                | Cink  |
| Material filter                                 | Borsilikatna vlakna   |
| Material bowl                                   | PC  |
| Materijal - napomena                            | RoHS komfornost   |