


Filter-regulator LFR-1/8-D-5M-MINI-A-NPT

Broj dela: 173761

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Mini
Serijska	D
Ugradni položaj	vertikalno
Finoća filtera	5 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Maks. količina kondenzata	22 cm ³
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Radni pritisak	2 bar...12 bar
Maks. histereza pritiska	0.2 bar
Normalni nominalni protok	650 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	460 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa uglom zadržavanja
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/8 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC