

# Filter-regulator LFR-3/4-D-O-MAXI-NPT

Broj artikla: 173806



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Sa metalnom zaštitnom šoljom, bez manometra, finoća filteriranja 40µm.

Sa ručnim ispuštanjem kondenzata

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina                               | Maxi  |
| Serijska                               | D   |
| Položaj ugradnje                       | vertikalno  |
| Finoća filtera                         | 40 µm   |
| Ispust kondenzata                      | ručno rotacioni   |
| Maks. količina kondenzata              | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita od ljuštenja                   | Metalna zaštitna korpa  |
| Pogonski pritisak                      | 1 ... 16 bar  |
| Maks. histerezis pritiska              | 0,4 bar   |
| Normalni nazivni protok                | 9.700 l/min   |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ležaja                     | -10 ... 60 °C   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma                   | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline                    | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                       | 1.300 g   |
| Vrsta pričvršćenja                     | sa priborom   |
| Pneumatski priključak 1                | 3/4 NPT   |
| Pneumatski priključak 2                | 3/4 NPT   |
| Materijal - napomena                   | RoHS komformnost  |
| Material housing                       | Cink  |
| Material bowl                          | PC  |