


Filter-regulator LFR-3/4-D-5M-MAXI-NPT

Broj dela: 173808

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Veličina konstrukcije | Maxi |
| Serijska | D |
| Ugradni položaj | vertikalno |
| Finoća filtera | 5 µm |
| Odvod kondenzata | ručno okretanje |
| Maks. količina kondenzata | 80 cm ³ |
| Zaštita posude | Metalna zaštitna posuda |
| Radni pritisak | 1 bar...16 bar |
| Maks. histereza pritiska | 0.4 bar |
| Normalni nominalni protok | 7600 l/min |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 1370 g |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja voda sa uglom zadržavanja |
| Pneumatski priključak 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatski priključak: 2 | 3/4 NPT |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | Cink liven pod pritiskom |
| Materijal omotača | PC |