

Pripremna grupa FRC-1/2-D-5M-MIDI-A-NPT

Broj artikla: 173865

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Kombinacija filtera, regulatora pritiska, zauljivača, filter 5 µm, sa metalnom zaštitnom šoljom.

Sa automatskim ispuštom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Midi
Položaj ugradnje	vertikalno
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Finoća filtera	5 µm
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.800 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.440 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Cink
Material bowl	PC