


Servisna jedinica FRC-1/2-D-7-MIDI-A-NPT

Broj dela: 173867

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Midi
Ugradni položaj	vertikalno
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Finoća filtera	40 µm
Radni pritisak	2 bar...12 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...7 bar
Normalni nominalni protok	2800 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1440 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa uglom zadržavanja
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/2 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC