

# On-off ventil HE-3/4-D-MAXI-NPT

Broj artikla: 173898

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za pripreme grupe, sa navojnom priključnom pločom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost  |
|--|---|
| Mera mreže                             | 65 mm   |
| Konstruktivna struktura                | Klipni klizač   |
| Način aktiviranja                      | ručno   |
| Princip zaptivanja                     | mekano  |
| Odzračna funkcija                      | ne prigušuje se   |
| Ručno pomoćno aktiviranje              | bez   |
| Funkcija ventila                       | 3/2 bistabilan  |
| Pogonski pritisak                      | 0 ... 16 bar  |
| C vrednost                             | 26,8 l/sbar   |
| b-vrednost                             | 0,35  |
| Normalni nazivni protok                | 6.000 l/min   |
| Trajanje uključenosti                  | 100 %   |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| Materijal - napomena                   | RoHS komfornost   |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura medijuma                   | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline                    | -10 ... 60 °C   |
| Vrsta pričvršćenja                     | Ugradnja vodova<br>sa priborom                                      |
| Položaj ugradnje                       | proizvoljno   |
| Smer protoka                           | nije reverzibilno   |
| Težina proizvoda                       | 796 g   |
| Pneumatski priključak 1                | 3/4 NPT   |
| Pneumatski priključak 2                | 3/4 NPT   |
| Pneumatski priključak 3                | G3/8  |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Material seals                         | NBR   |
| Material housing                       | Aluminijumski odlivak   |