

# Razdelni modul FRM-H-3/4-D-MIDI-NPT


Broj artikla: 173937

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Pneumatsko podnožje sa 4 priključka, nosač za dodatne module

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul za grananje
Pogonski pritisak	0,2 ... 16 bar
Normalni nazivni protok u glavnom smeru protoka 1->2	5.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	476 g
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak 4	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumski odlivak