


Zakretna prirubnica SNC-40

Broj dela: 174384

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Veličina konstrukcije | 40 |
| Na osnovu standarda | ISO 15552 (do sada takođe VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | -40 °C...150 °C |
| Težina proizvoda | 141 g |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal pričvršćenja | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Materijal osovinice | Čelik pocinkovano |
| Materijal vijaka | Čelik pocinkovano |
| Materijal osigurača | Čelična opruga pocinkovano |