


Zakretljiva prirubnica SNC-125

Broj artikla: 174389

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	125
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad takode VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	1.732 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material mounting	Aluminijumski odlivak
Material mounting pin	Čelik pocinkovano
Material screws	Čelik pocinkovano
Material lock	Opružni čelik pocinkovano