

# Vod utičnice KMEB-2-24-2,5-LED

Broj artikla: 174844

FESTO

predgrađeno, za ventile VUVB, MEBH, MOEBH i elektromagnete N2.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2,5
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	200 g
Električni priključak	4-polno Utičnica ugaona Plug pattern type C to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Priključak uzemljenja	postoji
Dužina kabela	2,5 m
Prečnik kabela	6,2 mm
Struktura kabela	3x0,75
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA POM
Material electrical contact	Bronza