



Prigušno-nepovratni ventil GRLZ-M5-QS-3-LF-C

Broj artikla: 175055

FESTO

Za prigušivanje dolaznog vazduha, sa zakretnim priključkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija dolaznog vazduha
Pneumatski priključak 1	QS-3
Pneumatski priključak 2	M5
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	48 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	36 ... 52 l/min
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Operating pressure	2,9 ... 145 psi
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 ... 90 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	9 g
Material of threaded plug	Mesing Niklovano
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Mesing
Material swivel fitting	Cink