

Montažni komplet SMBR-8-32

Broj dela: 175097

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	32
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikel u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-20 °C...70 °C
Materijal profila	Aluminijumska legura za obrada
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal držača	POM