



Pritisna sklopka PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Broj artikla: 175252

FESTO

otvara ili zatvara električni krug kad postigne određenu vrednost pritiska. Podesiva tačka uključčenja. Bez utičnice uređaja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatsko-električni pretvarač pritiska
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura medijuma	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-30 ... 100 °C
Funkcija sklopnog elementa	Naizmjenični kontakt
Maks. frekvencija prekidača	3 Hz
Maks. izlazni napon prekidača AC	250 V
Maks. izlazni napon prekidača DC	250 V
Maks. izlazna struja	4.000 mA
Električni priključak	4-polno Utikači
Vrsta pričvršćenja	navojno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/4
Težina proizvoda	900 g
Material housing	PA66-GF30 Čelik, pocinkovan
Material membrane	NBR
Područje podešavanja, vrednosti praga	1 ... 10 bar
Mehanička zaštita	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L