


Utikač FBS-M12-5GS-PG9

Broj artikla: 175380

FESTO

za Siemensov interface na ventilskom bloku.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Zasnovano na normi | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Vrsta pričvršćenja | sa navojnom šipkom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 23,5 g |
| Električni priključak | 5-polno Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 Utikač ravni / vijčana stezaljka |
| Područje pogonskog napona DC | ≤ 60 V |
| Područje pogonskog napona AC | ≤ 60 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 4 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 1,5 kV |
| Navojni spoj kabla | Pg9 |
| Dozvoljeni prečnik kabla | 6 ... 8 mm |
| Presek priključka | 0,75 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Temperatura okoline | -40 ... 85 °C |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-niski napon-smernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Stepen zagađenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| Material housing | PA ojačan |
| Boja kućišta | crno |
| Material of union nut | Cink Niklovano |
| Material electrical contact | Mesing niklovano i pozlačeno |