

Beskontaktni prekidač SMEO-4U-K5-LED-24



Broj artikla: 175401

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

na principu Reedo kontakta, sa indikatorom stanja uključenosti (LED),
dužina kabla 5 m

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	okruglo
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Metod merenja	Reed magnetni
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Tačnost ponavljanja	0,2 mm
Digitalni izlaz	sa kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Vreme uključenja	≤ 0,5 ms
Vreme isključivanja	0,03 ms
Maks. frekvencija prekidača	800 Hz
Maks. izlazna struja	500 mA
Maks. uklopna snaga DC	10 W
Induktivni zaštitni spoj	prilagođeno kaleima MZ, MY, ME
Otpornost na kratak spoj	ne
Područje pogonskog napona DC	12 ... 27 V
Preostala talasnost	10 %
Zaštita od zamene polova	ne
Electrical connection 1, connection type	Kabl
Electrical connection 1, connection technology	otvoreni kraj
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Odlazni smer, priključak	aksijalno
Dužina kabla	5 m
Boja izolacije	sivo
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	130 g
Material housing	PET
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L