


Komplet graničnika KSM-10

Broj artikla: 175835

FESTO

za zakretni pogon DSM-..., kontinualno podešavanje sa finim podešavanjem krajnjih položaja



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	10
Područje podešavanja, ugao zakretanja	0 ... 200 deg
Ugao zakretanja	200 deg
Položaj ugradnje	proizvoljno
Fino podešavanje	-5 deg
Konstruktivna struktura	Poluga graničnika
Prepoznavanje pozicije	bez
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	100 g
Material of cover	PA ojačan
Material stops	visokolegirani čelik, nerđajući
Material housing	Aluminijum eloksirano