

# Spojnica EAMC-40-66-XX-15

Broj dela: 176036

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 2	15 mm
Veličina konstrukcije	40
Nominalna dužina	66 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6500 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	42.3 kgmm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	139 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen