


# Spojnica EAMC-65-90-XX-25

Broj artikla: 176038

FESTO

za linearnu osovinu DGE



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 2 prihvata	25 mm
Veličina	65
Nazivna dužina	90 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	417 kgmm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	535 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost