

# Komplet ventila CPV14-BS-5/3G-1/8


Broj artikla: 176057

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

da bi se od dva 3/2 razvodnika stvorila funkcija jednog 5/3 razvodnika, srednji položaj blokiran.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	5/3 zatvoren
Pogonski pritisak	2,5 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	190 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	Cink