

Zakretljiva prirubnica SUA-100-R3

Broj artikla: 176891

FESTO

Za cilindre ADVU, AEVU, odgovarajuće postolje ležaja LBN ili LN, LSN.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|--|
| Veličina | 100 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Varijante | Visoka korozivna zaštita |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 1.236 g |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material mounting | Aluminijumska legura za kovanje sa zaštitnom presvlakom |
| Material mounting pin | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material sleeve | Opružni čelik |
| Material bearing | Plastika |
| Material disc | Čelik, pocinkovan |
| Material screws | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material lock | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material shaft | visokolegirani čelik, nerđajući |