

Utičnica sa kablom KMPV-SUB-D-15-10

Broj dela: 177674

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	DIN 41652
Osnovna oznaka	sa priborom
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	400 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj polova/žica	15
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	15
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	2x vijka M3
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	15
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	15
Opseg radnog pritiska DC	30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje	2.8 A
Otpornost na udarni napon	1 kV
Dužina kabla	10 m
Karakteristika voda	Standardno
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radijus skretanja, fiksno postavljanje kablova	82 mm
Prečnik kabla	8.2 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,2 mm
Struktura kabla	15 x 0,25 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.25 mm ²
Završeci žica	tupo isečeno
Vrsta zaštite	IP65

Karakteristika	Vrednost
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	sivo
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno
Radni materijal zaptivki	CR
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra pozlačeno