


# Vod utičnice

## KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Broj artikla: 177677

FESTO

predgrađeno, za ventile VUVB, MEBH, MOEBH i elektromagnete N2.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2,5
Položaj ugradnje	proizvoljno
Električni priključak	5-polno Utičnica ugaona Plug pattern type C to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Priključak uzemljenja	postoji
Dužina kabla	0,5 m
Prečnik kabla	4,6 mm
Struktura kabla	3x0,5
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Boja izolacije	crno
Material housing	PA POM
Boja kućišta	transparentno
Material electrical contact	Bronza