


Spojni vod KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Broj artikla: 177678

FESTO

za vakumski generator VAD-MYB, VADM, VADMI i multi-pin razvodnik MPV.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samonarezanim vijkom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	54 g
Električni priključak	2-polno / 3-polno Utičnica ugaona / utikač ravni četvorougaoni oblik / M8x1
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Priključak uzemljenja	ne postoji
Dužina kabela	2,5 m
Svojstvo kabela	Standard
Prečnik kabela	3,4 mm
Struktura kabela	2x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA
Material seals	TPE-O
Material electrical contact	Bronza
Material threaded sleeve	Mesing niklovan