

Plastična cev

PQ-PA-22X2X3000

Broj artikla: 177731

FESTO

prikladno za sabijeni vazduh, vakuum ili tečnos. Dužina u isporuci 3 m.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	22 mm
Unutrašnji prečnik	18 mm
Pogonski pritisak zavisano od temperature	-0,95 ... 15 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-25 ... 75 °C
Temperatura okoline	-25 ... 75 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,13 kg/m
Boja	crno
Material tubing	PA